


Garant**SNMG 120404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7130-2 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje