

Garant**DNMG 110408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	HB7130-2
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	VM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje