

Garant**TNMG 160408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 5 mmPodajanje f : 0,2 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni material	HM
Toleranca	M

Zvrst	HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje