

**Garant****DNMG 150608, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150608 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Toleranca	M
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje