

Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 060408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7130-2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje