

**Garant****WNMG 080408, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 080408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje