

**Garant****CC.T 060204, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 060204 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	VS
Toleranca	M

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje