

Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 060202 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Toleranca	M
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM

Zvrst	HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje