

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7130-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	VS
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje