

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 070202 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Toleranca	M
Zvrst	HB7130-2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM

Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje