

Garant**DC.T 11T302, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 11T302 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Toleranca	M
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje