

Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje