

**Garant****DC.T 11T304, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

**Tehnični opis**

Toleranca	M
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7130-2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje