

Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260150 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750169 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CC.T 09T304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Globina reza a_p | 0,2 - 4 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 70 - 240 m/min |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Lomilec odrezkov | VM |
| Rezalni material | HM |
| Glavna uporaba | M |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T304 |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Zvrst | HB7130-2 |
| Toleranca | M |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Podajanje f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |