

Garant**DC.T 070204, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7130-2
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Toleranca	M

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje