

Garant**CC.T 120404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje