

**Garant****SCMT 09T304, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260742 HB7130-2 |
| GTIN                  | 4062406750268   |
| Razred artikla        | 21G             |

**Tehnični opis**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Radij rezila                            | 0,4 mm            |
| Lomilec odrezkov                        | VS                |
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm      |
| Zvrst                                   | HB7130-2          |
| Rezalni material                        | HM                |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4                 |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 270 m/min    |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | SCMT 09T304       |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/v    |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen   |

|                |   |
|----------------|---|
| Glavna uporaba | M                                       |
| Vrsta izdelka  | Obračalna rezalna ploščica za struženje |