


Garant**SC.T 09T304, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 09T304 HB7130-2 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje