

Garant**TC.T 110204, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 110204 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	HB7130-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Lomilec odrezkov	VM
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje