

**Garant****DC.T 11T308, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Razred artikla	21G

### Opis

DC.T 11T308 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

### Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	HB7130-2

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje