

**Garant****TC.T 16T304, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Razred artikla	21G

### Opis

TC.T 16T304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

### Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	M
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Zvrst	HB7130-2

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje