


Garant**SC.T 120408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120408 HB7130-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje