


**Garant****SC.T 120404, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 120404 HB7130-2 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v

## Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	M

Zvrst	HB7130-2
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje