

**Garant****VBMT 110304, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 261144 HB7130-2 |
| GTIN                  | 4062406750381   |
| Razred artikla        | 21G             |

### Opis

VBMT 110304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

### Tehnični opis

|   |                   |
|---|-------------------|
| Glavna uporaba                          | M                 |
| Zvrst                                   | HB7130-2          |
| Radij rezila                            | 0,4 mm            |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen   |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 270 m/min    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lomilec odrezkov              | VS                                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 110304                             |
| Globina reza $a_p$            | 0,2 - 1,5 mm                            |
| Rezalni material              | HM                                      |
| Podajanje f                   | 0,1 - 0,3 mm/v                          |
| Vrsta izdelka                 | Obračalna rezalna ploščica za struženje |