

**Garant****TCMT 16T308, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 16T308 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Zvrst	HB7130-2
Radij rezila	0,8 mm

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje