

**Garant****VBMT 110302, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261142 HB7130-2
GTIN	4062406750374
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7130-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje