

Garant
VB.T 110304, Zvrst: HB7130-2


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 110304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
 Lomilec odrezkov: VM
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje