

Garant**VB.T 160408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje