

**Garant****VB.T 160404, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Razred artikla	21G

## Opis

VB.T 160404 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7130-2
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje