

**Garant**
**VC.T 160404, Zvrst: HB7130-2**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Razred artikla	21G

### Opis

VC.T 160404 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
 Lomilec odrezkov: VM  
 Toleranca: M  
 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Radij rezila	0,4 mm

Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje