

Garant**VC.T 110304, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Toleranca	M

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7130-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje