

Garant**VC.T 160404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 261372 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750459 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

VC.T 160404 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Lomilec odrezkov | VS |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 270 m/min |
| Toleranca | M |

| | |
|-------------------------------|---|
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Globina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VCMT 160404 |
| Zvrst | HB7130-2 |
| Glavna uporaba | M |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |