

HellermannTyton

**Avtomatične klešče za spajanje kablov, Tip: EVO7I****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729940 EVO7I
GTIN	4031026621791
Razred artikla	76C

**Opis****Izvedba:**

Za definirano zatezanje in rezanje kabelskih vezic v enem delovnem koraku. Vlečna sila je nastavljiva. Odrezana kabelska vezica nima ostrih robov. Odrezan del klešče pridrži. Inovativna in patentirana tehnologija TLC (Tension/Lock/Cut) EVO7i prinaša revolucijo na področju obdelave vezic za kable z občutno manjšo uporabo sile pri vezanju. Čisto rezanje je otroško preprosto. Povratni sunki se odpravijo, fizična obremenitev uporabnika pa se bistveno zmanjša.

**Prednosti:**

- **Natančno vezanje z majhno uporabo sile zaradi tehnologije TLC.**
- **Nedrseč ročaj za zanesljiv oprijem.**
- **Lahko ohišje iz umetne mase, ojačano s steklenimi vlakni.**
- **Udobna nastavitve vlečne sile v 33 stopnjah.**
- **Dolg, vitek sprednji predel za ozke pogoje vgradnje.**
- **Obešalo za namestitvev zanke za orodje ali za obešanje na steno za orodje.**
- **Lahko zamenljivo rezilo in čelna kapica. Združljivost za nazaj z EVO7.**

Ergonomične klešče za spajanje kablov z zmanjšanjem udarcev ob rezanju poskrbijo za sklepom prijazno uporabo.

**Uporaba:**

Za definirano zatezanje in rezanje kabelskih vezic v enem delovnem koraku. Vlečna sila je nastavljiva. Odrezana kabelska vezica nima ostrih robov. Odrezan del klešče pridrži.

Za kabelske vezice iz umetne mase.

**Dodatni pribor:**

Vezice za kable art. 083700 / 083705.

Nadomestni nož art. 729941.

---

## Tehnični opis

za kableske vezice do debeline	1,5 mm
za kableske vezice do širine	4,8 mm
Masa	275 g
Vrsta izdelka	Klešče za povezovanje kablov

---

## Pribor

Nadomestni nož Tip EVO7	729941 EVO7
-------------------------	-------------