




## Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, Jeklo, za tip glave: 210



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313738 210
GTIN	4060576180250
Razred artikla	33T

### Opis

**Izvedba:**

**Fino rezkan** utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

**Uporaba:**

Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za:**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

### Tehnični opis

Širina B	140 mm
Razdalja med izvrtinami b za tip glave	25 mm 210 mm
Višina H	80 mm
Dolžina L	70 mm

Širina utora D	14 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik