

**Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 7222806****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Oznaka proizvajalca: CG13-125V

Poraba moči: 1300 W

Maksimalno število vrtljajev: 11500 min⁻¹

Območje števila vrtljajev: 2800 - 11500 min⁻¹

Maksimalni Ø plošče: 125 mm

Največja globina rezanja: 35 mm

Tehnični opis

Masa	2,3 kg
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Poraba moči	1300 W
Omrežna napetost	240 V
Območje števila vrtljajev	2800 - 11500 min ⁻¹
Omrežna frekvenca	50 Hz
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	CG13-125V
Največja globina rezanja	35 mm
Posebnosti	Elektronska regulacija števila vrtljajev
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalno število vrtljajev	11500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki