

**Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 7222826****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Razred artikla	03F

**Opis****Izvedba:**

**FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.**

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

**Obseg dobave:**

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Oznaka proizvajalca: CG17-125INOX

Poraba moči: 1700 W

Maksimalno število vrtljajev: 7500 min<sup>-1</sup>

Območje števila vrtljajev: 2200 - 7500 min<sup>-1</sup>

Maksimalni Ø plošče: 125 mm

Največja globina rezanja: 35 mm

**Tehnični opis**

Največja globina rezanja	35 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Poraba moči	1700 W
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Maksimalno število vrtljajev	7500 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	CG17-125INOX
Masa	2,4 kg
Omrežna napetost	240 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s <sup>2</sup>
Posebnosti	Elektronska regulacija števila vrtljajev
Napajanje	Omrežno napajanje
Območje števila vrtljajev	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Omrežna frekvenca	50 Hz
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki