



Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 7222816



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Oznaka proizvajalca: CG17-125

Poraba moči: 1700 W

Maksimalno število vrtljajev: 11500 min⁻¹

Maksimalni Ø plošče: 125 mm

Največja globina rezanja: 35 mm

Masa: 2,4 kg

Tehnični opis

Omrežna napetost	240 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Posebnosti	kratka izvedba
Poraba moči	1700 W
Oznaka proizvajalca	CG17-125
Največja globina rezanja	35 mm
Masa	2,4 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Omrežna frekvenca	50 Hz
Maksimalno število vrtljajev	11500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki