

Garant**VHM radiusni rezkar, neprevlečeni, Ø f8 DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	207028 4
GTIN	4045197596635
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S **poliranimi** utori za odrezke za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Mere podobne **DIN 6527**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	36 mm
Ø rezila D_c	4 mm
Ø sprostitve D_1	3,7 mm
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,03 mm
Število zob Z	2
Ø držala D_s	4 mm
Celotna dolžina L	75 mm
Dolžina rezil L_c	13 mm
Kot spirale	45 stopinj
Radij R	2 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard

Tip	W
Toleranca nazivnega \emptyset	f8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,03xD pri kopirnem rezkanju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 z HA
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	220 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	170 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	130 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	180 m/min	N
PE-HD	primerno	140 m/min	N
PA 66	primerno	180 m/min	N
PEEK	primerno	130 m/min	N
PF 31	primerno	120 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	180 m/min	N
Cu	primerno	140 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

