

Garant**Ozki kolutni rezkar, neprevlečeni, \emptyset × širina js16 × k11: 63X3mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 185500 63X3 |
| GTIN | 4045197097408 |
| Razred artikla | 11U |

Opis

Izvedba:

Kovinski kolutni rezkarji, ki režejo tristransko, imajo povečano debelino ob izvrtini in utor za zagozdo. Križno ozobljeni: zaradi izmenično poševnega ozobljenja režejo rezkarji tudi pri velikih globinah zelo mirno.

Uporaba:

Za **rezkanje zarez ali odrezovanje**, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

Napotek:

f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

Tehnični opis

| | |
|---|---------|
| Število zob Z | 28 |
| Širina reza | 3 mm |
| \emptyset izvrtine H7 | 22 mm |
| Podajanje f_z v jeklo < 750 N/mm ² | 0,05 mm |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ø rezila D _c | 63 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 5 |
| Standard | DIN 1834 A |
| Profil rezkanja | križno ozobljeni |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega Ø | js16 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 200 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 19 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 19 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 19 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 9 m/min | M |
| CuZn | pogojno primerno | 180 m/min | N |
| Uni | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |