

**Garant****Ozki kolutni rezkar, neprevlečeni,  $\emptyset$  × širina js16 × k11: 63X3,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	185500 63X3,5
GTIN	4045197097415
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:**

**Kovinski kolutni rezkarji, ki režejo tristransko**, imajo povečano debelino ob izvrtini in utor za zagozdo. Križno ozobljeni: zaradi izmenično poševnega ozobljenja režejo rezkarji tudi pri velikih globinah zelo mirno.

**Uporaba:**

Za **rezkanje zarez ali odrezovanje**, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

**Napotek:**

$f_z$  za  $a_e = 0,1 \times D$ .

**Tehnični opis**

Širina reza	3,5 mm
Število zob Z	28
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
$\emptyset$ rezila $D_c$	63 mm

Ø izvrtine H7	22 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1834 A
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	js16
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	9 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	180 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		