

**Pnevmatski udarni vijačnik 3/8 cole–1/2 cole, Tip: 7748****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079202 7748
GTIN	015451780722
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Robustni udarni vijačniki z **udobnim enoročnim preklopom s tehnologijo Side-2-Side**, kompozitnim ohišjem z lastnostmi izolacije pred mrazom in robustnim dvojnimi udarnim mehanizmom. Uravnotežena razporeditev mase za večje udobje pri delu. Odvajanje odpadnega zraka skozi ročaj v smeri navzdol. **Zatezna zmogljivost je brezstopenjsko nastavljiva.**

Tehnični opis

Dolžina	175 mm
Delovni hrup	94,3 dB(A)
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M24
Maksimalno število vrtljajev	7000 min ⁻¹
Priključni navoj	NPT
Masa	2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	12 m/s ²

Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Največja poraba stisnjenega zraka	180 l/min
Območje vrtilnega momenta	95 - 750 Nm
Desni/levi tek	da
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)