

**Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica Ø 6 mm kratek, Tip: 7405****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079456 7405
GTIN	015451781507
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Mini palični brusilnik z visokim številom vrtljajev v prostem teku za tiho in učinkovito brušenje. Natančna zmogljivost in nadzor z vgrajenim regulatorjem števila vrtljajev.

Obseg dobave:

Vklj. s po 1 vpenjalno stročnico 1/4 col in 6 mm.

Tehnični opis

Masa	0,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,6 m/s ²
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Največja poraba stisnjenega zraka	78 l/min
Dolžina	200 mm
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Priključni navoj	NPT
Izhodna moč	250 W
Delovni hrup	76,2 dB(A)

Maksimalno število vrtljajev	28000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Premi brusilniki