

Garant**Kolutni rezkar, neprevlečeni, \varnothing × širina js16 × k11: 100X6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 185820 100X6 |
| GTIN | 4045197098023 |
| Razred artikla | 11U |

Opis**Izvedba:**

Kratko ozobljeni, s povečano debelino ob izvrtini in z utorom za zagozdo.

Uporaba:

Za **rezkanje zarez ali odrezovanje**, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

Napotek:

f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

Tehnični opis

| | |
|---|------------|
| Širina reza | 6 mm |
| \varnothing rezila D_c | 100 mm |
| Podajanje f_z v jeklo < 750 N/mm ² | 0,06 mm |
| Število zob Z | 22 |
| \varnothing izvrtine H7 | 32 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 5 |
| Standard | DIN 885 A |
| Profil rezkanja | križno ozobljeni |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega \emptyset | js16 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 200 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 19 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 19 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 19 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 9 m/min | M |
| CuZn | pogojno primerno | 180 m/min | N |
| Uni | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |