

**Garant****Ozki kolutni rezkar, neprevlečeni,  $\varnothing$  × širina js16 × k11: 100X2,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	185500 100X2,5
GTIN	4045197097545
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:**

**Kovinski kolutni rezkarji, ki režejo tristransko**, imajo povečano debelino ob izvrtini in utor za zagozdo. Križno ozobljeni: zaradi izmenično poševnega ozobljenja režejo rezkarji tudi pri velikih globinah zelo mirno.

**Uporaba:**

Za **rezkanje zarez ali odrezovanje**, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

**Napotek:**

$f_z$  za  $a_e = 0,1 \times D$ .

**Tehnični opis**

$\varnothing$ izvrtine H7	32 mm
Število zob Z	36
$\varnothing$ rezila $D_c$	100 mm
Širina reza	2,5 mm

Podajanje $f_z$ v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1834 A
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Tip	N
Toleranca nazivnega $\emptyset$	js16
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo $< 500 \text{ N/mm}$	primerno	19 m/min	P
Jeklo $< 750 \text{ N/mm}$	primerno	19 m/min	P
Jeklo $< 900 \text{ N/mm}$	primerno	19 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	pogojno primerno	9 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	180 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		