



LED žepna svetilka Core z baterijami, Tip: P4-CORE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitnih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.

Seriya Ledlenser Core, nova generacija znane serije P. **Sistem Advanced Focus (AFS)** Sistem Advanced Focus kombinira lečo in reflektor in tako združuje prednosti obeh sistemov. Rezultat je izjemno zbiranje svetlobe v fokusu ter pretežno homogen, defokusiran svetlobni stožec. Zaradi tega sodi AFS med najboljše fokusirne sisteme za svetilke s svetlečimi diodami na svetu.

Rapid Focus

Običajne sisteme fokusiranja z vrtljivo mehaniko je treba običajno upravljati z obema rokama. Rapid Focus omogoča hitro enoročno regulacijo svetlobnega stožca.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami.

Tehnični opis

Čas delovanja v 2. stopnji	9 h
Sijalke	LED modul
Svetlobni tok, stopnja 2	60 lm
Napajanje	Baterijsko napajanje

Število vključenih baterij	2
Svetlobni tok	120 lm
Tip baterij	Micro, AAA
Oznaka proizvajalca	P4 Core
Celotna dolžina	150 mm
Masa	58 g
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Čas obratovanja	5 h
Svetlobni tok, stopnja 3	15 lm
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Ø glave	15 mm
Rapid Focus	da
Advanced Focus System (AFS)	da
Čas delovanja v 3. stopnji	20 h
Vrsta izdelka	Žepna svetilka