



Naglavna LED-svetilka z akumulatorjem, Tip: H5R-CORE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081479 H5R-CORE
GTIN	4058205020879
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Zmogljiva industrijska naglavna LED-svetilka za profesionalno uporabo.

- **Vrtljiva glava in brezstopenjsko fokusiranje.**
- **Intuitivno upravljanje in brezstopenjska zatemnitev.**
- **Zamenljiv, pralen naglavni trak.**
- **Sistem Ledlenser Connecting System z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Svetlobni tok Boost	500 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Čas obratovanja	2 h
Ø glave	32 mm
Čas delovanja v 2. stopnji	50 h
Svetlobni tok	400 lm

Število vključenih akumulatorjev	1
Oznaka proizvajalca	H5R Core
Masa	167 g
Svetlobni tok, stopnja 2	15 lm
Vrsta izdelka	Naglavne svetilke