

Garant**Držalo orodij z ragljo, v celoti iz jekla, Celotna dolžina: 110mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148701 110
GTIN	4062406754648
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na sredini in na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. **Držalo s plaščem iz plemenitega jekla.** Raglja ima preklop za levi/desni hod in blokado. **Izvedba v celoti iz jekla** za velike vrtilne momente. Vpenjalne čeljusti rezkane in kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine.

Uporaba:

Primerno za vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.

Napotek:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.

Tehnični opis

Ø območja vpenjanja	4,5 - 8 mm
Celotna dolžina	110 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M5 – M12
Nadomestne čeljusti art. 148712 vel.	110

Material	v celoti iz jekla
Vrsta izdelka	Držalo za orodje