

Garant**Držalo orodij z ragljo dolg, v celoti iz jekla, Celotna dolžina: 300mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 149001 300 |
| GTIN | 4062406754693 |
| Razred artikla | 11K |

Opis

Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na sredini in na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. **Držalo s plaščem iz plemenitega jekla.** Raglja ima preklop za levi/desni hod in blokado. **Izvedba v celoti iz jekla** za velike vrtilne momente. Vpenjalne čeljusti rezkane in kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine.

Uporaba:

Zelo primerno za vrezovanje navojev na globoko ležečih, težko dostopnih mestih.

Napotek:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Celotna dolžina | 300 mm |
| za ročne navojne svedre DIN 352 | M5 – M12 |
| Ø območja vpenjanja | 4,5 - 8 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nadomestne čeljusti art. 148712 vel. | 110 |
| Material | v celoti iz jekla |
| Vrsta izdelka | Držalo za orodje |