

**Garant****Držalo orodij z ragljo dolg, v celoti iz jekla, Celotna dolžina: 250mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	149001 250
GTIN	4062406754686
Razred artikla	11K

## Opis

### Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na sredini in na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. **Držalo s plaščem iz plemenitega jekla.** Raglja ima preklop za levi/desni hod in blokado. **Izvedba v celoti iz jekla** za velike vrtilne momente. Vpenjalne čeljusti rezkane in kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine.

### Uporaba:

Zelo primerno za vrezovanje navojev na globoko ležečih, težko dostopnih mestih.

### Napotek:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.

## Tehnični opis

za ročne navojne svedre DIN 352	M3 – M10
Ø območja vpenjanja	2,5 - 5,5 mm
Celotna dolžina	250 mm

Nadomestne čeljusti art. 148712 vel.	85
Material	v celoti iz jekla
Vrsta izdelka	Držalo za orodje