

**Držalo nožev za notranje struženje oblika E2, VDI 16, Izvrtina d<sub>2</sub> (H7): 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319305 6
GTIN	4062406745868
Razred artikla	32U

**Opis****Prednosti:**

**DIN 69880/VDI 3425**, list 2.

**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Tehnični opis**

l <sub>6</sub>	44 mm
l <sub>7</sub>	34 mm
Izvrtina d <sub>2</sub> (H7)	6 mm
Navoj hladilnega kanala	M5
Navoj vpenjalnega vijaka	M6
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 16
d <sub>6</sub>	40 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16

Vrsta izdelka

---

VDI-držalo nožev za  
notranje struženje